



ALKALMAZÁS

- Hurokzárás és nyitás a távol végen, ha egy személy végez olyan méréseket melyeknél, mérés közben kell zárni/nyitni a hurkot. (pl. Küpfmüller módszernél).
- Árammérés a távolvégen Graaf módszer alkalmazásakor.

Graaf módszer esetén a közel végen levő „Master” és a távol végen levő intelligens „Slave” (ECFL 30S) szinkron árammérést végeznek. A két műszer kommunikál egymással a vizsgált vonalon keresztül, majd a „Master” a mért áramok arányából kiszámítja a hiba helyét

MŰSZAKI ADATOK

Táplálás

- AA méretű alkáli cella 4 db
- Működési idő kb. 500 óra
- Automata kikapcsolás 4 óra után

Csatlakozók

- A, B, C vonal csatlakozók 4 mm banándugók
- Föld csatlakozó 4 mm banándugó

Mechanikai adatok

- Méretek.....210 x 100 x 40 mm
- Súly (telepekkel).....kb. 0,4 kg

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓ

- INTELLIGENS SLAVE ECFL 30S** 425-000-000
- Tartozékok:
- AA méretű alkáli cella..... 4 db
- Mérőkábelek 4 db

